



Seřizovací přístroje řady

BMD 300v

Charakteristika a parametry

- Kompaktní přístroj pro měření moderních nástrojů
- Výběr použitých materiálů a elegantní konstrukce zaručující tuhost, přesnost a spolehlivost
- Automatické zaměření břitu u přístrojů CCD
- LCD obrazovka s vysokým kontrastem, projektor s výborným osvětlením matnice
- Kotoučová brzda vřeteníku
- Přesnost potvrzená protokoly z kalibrační laboratoře
- Česká průvodní dokumentace domácího výrobce

Pos.	Popis parametrů a vybavení		MODEL		MODEL	
			310 _V HSC	314 _V HSC	310 _V P	314 _V P
1	Max. průměr nástroje	X = 300 mm	*	*	*	*
2	Max. délka nástroje	Z = 300 mm	*	*	*	*
		Z = 400 mm		*		*
3	Rozlišení	0.001 mm	*	*	*	*
4	Házení dutiny vřetena	$R_0 = 0.002$ mm	*	*	*	*
5	Házení vřetena ve vzdálenosti 200 mm od	$R_{200} = 0.006$ mm	*	*	*	*
6	Vřeteno, možná je pouze jedna volba	ISO 50	*	*	*	*
		ISO 40	○	○	○	○
		ISO 30	○	○	○	○
		HSK do velikostí 63	○	○	○	○
7	Indexace vřetena po 90° pro redukce VDI		*	*	*	*
8	Zaměření břitu a vyhodnocení	CCD kamera L - Pro III	*	*	-	-
		2. CCD kamera L - Pro III	○	○	-	-
		Projektor s matnicí ø 100 mm a BMD displej	-	-	*	*
9	Jednoruční ovládání rychloposuvů X a Z		*	*	*	*
10	Jemné stavění přes celý rozsah X a Z		*	*	*	*
11	Mechanická aretace posuvů		*	*	*	*
12	Upínání nástrojů	Vakuumové	○	○	○	○
		Gravitační	*	*	*	*
13	Stůl pro přístroj, tiskárnu a příslušenství		○	○	○	○
14	Napájení 110 až 240 V / 50 až 60 Hz		*	*	*	*
15	Vnější rozměry Š x H x V mm		600x500x750		600x660x750	
16	Hmotnost kg		75	85	75	85
17	Nástavný trn pro vybraný základní kužel přístroje		*	*	*	*
18	Balení (není třeba při instalaci firmou BMD) viz služby		○	○	○	○
19	Kalibrační protokol z akreditované laboratoře pro přístroj a nastavný trn - pos. 17		*	*	*	*


* Standard

○ Volitelné

- Nedodává se



Přístroj s projektorem



Obraz ze druhé CCD kamery